



Modularni primež, Širina čeljusti A: 200/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Razred artikla	35G

Opis

Izvedba:

- Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
- Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
- Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
- Površinsko kaljen HRC 60.
- Vzporednost 0,02 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s čeljustmi z vlekom navzdol, 1 prislonom za obdelovanec, 2 utornima maticama art. 362160 vel. 16/16, vpenjalnim ključem in 1 ključem s T-ročajem.

Napotek:

Za druge utorne matice glejte art. 362160.

Tehnični opis

Širina čeljusti A	200 mm
Vpenjalno območje b	400 mm
Masa	74 kg
Vzdolžni prilagodni utor l	16 mm
Višina čeljusti C	65 mm
Prečni prilagodni utor n	16 mm

Barvna koda za primerni pribor	Gerardi 200
Celotna dolžina L	695 mm
Višina osnovnega telesa G	70 mm
maksimalna vpenjalna sila pri 120 Nm	40 kN
Serija	Gerardi 200
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 16/16 mm	362160 16/16
Vpenjalni krak, par za širino čeljusti 200 mm	362120 200
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 18/16 mm	362160 18/16
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 14/16 mm	362160 14/16
Predložna čeljust z vzdolžnimi žlebi (kos) za širino čeljusti 200 mm	362146 200
Gladka predložna čeljust, trda (kos) za širino čeljusti 200 mm	362147 200
Prilagodna utorna matica, par Mera T-utora/prilagodni utor 20/16 mm	362160 20/16
Gladka predložna čeljust, mehka (kos) za širino čeljusti 200 mm	362148 200