


Garant
VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 201307 14 |
| GTIN | 4045197930248 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HE s h6

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c : 26 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 38 mm

Ø sprostitve D_1 : 13,8 mm

Celotna dolžina L: 83 mm

Ø držala D_s : 14 mm

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Število zob Z | 2 |
| Celotna dolžina L | 83 mm |
| Oblika držala | HB |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ² | 0,1 mm |
| Dolžina rezil L_c | 26 mm |
| Ø držala D_s | 14 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Ø sprostive D ₁ | 13,8 mm |
| Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ² | 0,07 mm |
| Ø rezila D _c | 14 mm |
| Držalo | DIN 6535 HE s h6 |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivjo | 38 mm |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | AlCrN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Delovna širina a _e pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
| Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem | 0,3 × D pri robljenju ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stebelni rezkar |