

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 6,5 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202268 6,5
GTIN	4045197930743
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:

Naslednik za art. 202080.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 16 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 27 mm

Ø sprostitve D_1 : 6,3 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	27 mm
Kot spirale	30 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø držala D_s	8 mm

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
\emptyset sprostitve D_1	6,3 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Celotna dolžina L	63 mm
\emptyset rezila D_c	6,5 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Število zob Z	3
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar