

Garant**VHM rezkar, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202268 7
GTIN	4045197930750
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Mere, podobne **DIN 6527**.

Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

Napotek:

Naslednik za art. 202080.

z notranjim hlajenjem: ne

Toleranca nazivnega Ø: e8

Število zob Z: 3

Kot spirale: 30 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Število zob Z: 3

Dolžina rezil L_c : 16 mm

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 27 mm

Ø sprostitve D_1 : 6,8 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s : 8 mm

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	7 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6

Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Število zob Z	3
Ø sprostitve D ₁	6,8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Ø držala D _s	8 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,04 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	27 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar