

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 1-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307725 1-16
GTIN	4045197931887
Razred artikla	31B

Opis**Izvedba:**

- **Za desni in levi tek.**
 - **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.
Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Ozka izvedba.**
 - **Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.**
 - **Optimalni držalni momenti orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Zunanji \varnothing D	50 mm
Izvedba	vitka
Previsna dolžina A	104 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Trn za rezkarje	HSK-A 63

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893-1
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava