

Garant**Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD, SK 40, Vpenjalna širina: 0,3-8mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

Peskani in brušeni.

- **ozka izvedba.**
- **usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.**
- **optimalni držalni momenti orodja.**

Obseg dobave:

Vklj. z **vpenjalnim ključem Torx®** s T-ročajem, **za večjo moč.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Previsna dolžina A	70 mm
Izvedba	vitke
Zunanji \varnothing D	35 mm
Vpenjalna širina	0,3 - 8 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava