

HOLEX

Okrogli luknjač za pločevino s krogličnim pritisnim ležajem, Ø žiga (Ø luknje): 70mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	834100 70
GTIN	2050001002648
Razred artikla	86C

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, šampiljke in pritisnega vijaka.

S krogličnim pritisnim ležajem = za lažje aktiviranje s pomočjo vijačnega ključa. Zaradi zmanjšanja trenja med luknjačem in vijakom potrebno manj sile.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.

Upravljanje:

a) z **vijačnim ključem**.

b) z **ročno hidravliko** art. 834655 vel. 1.

c) s **hidravlično ročno tlačilko** art. 834700. **Od Ø 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.**

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Napotek:

- **Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).**
- **Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.**

Tehnični opis

Za debelino materiala (pločevina St 37)	3 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do	2 mm
Pritisni vijak	M 20×1,5×90
Zev pritisnega vijaka	30 mm
Ø predvrtane izvrtine	21 mm
Ø žiga (Ø luknje)	70 mm
Vrsta izdelka	Orodje za izdelavo lukenj

Pribor

Okrogli luknjač za pločevino brez krogličnega pritisnega ležaja Ø žiga (Ø luknje) 70 mm	834000 70
Nadomestni pritisni vijak za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/90 mm	834040 20/90
Nadomestni pritisni vijak s krogličnim ležajem za okrogle luknjače za pločevino Ø navoja/dolžina 20/90 mm	834060 20/90