

Garant**List krožne žage, TiAlN, Ø × debelina: 125X2mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	179912 125X2
GTIN	4045197938039
Razred artikla	17C

Opis

Izvedba:

Optimizirana geometrija in prevleka. Posebej izrazito bočno prosto brušenje za zanesljivo odvajanje odrezkov. Za ravno dno utora.

Napotek:

- **Oblika ozobljenja BW.**
- **Po DIN 1837/1838 dopustne tolerance premera lista za žago so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.**

Tehnični opis

Debelina	2 mm
Debelina prstana E	2,5 mm
Ø izvrtine	22 mm
Ø pesta	38 mm
Ø	125 mm
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,02 mm

maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	40 mm
Število zob Z	42
primerni adapter	179902 125
Število izvrtin za sojemalni element	5
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog	31,5 mm
Ø izvrtine za sojemalni element	4,4 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	300 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	15 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	300 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		