

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Število rezil Z	2
Kot rampe α_{maks}	3,73 stopinj
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Ø rezila D_c	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	6,13 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	30 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2