

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 22/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	22 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	28 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,13 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Vpenjalni navoj M	M10
z notranjim hlajenjem	da

Ø D ₃	14 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	42 mm
Kot rampe α _{maks}	1,89 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	219799 1