

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 22/3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	36 mm
\varnothing držala D_s h6	20 mm
\varnothing rezila D_c	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	42 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	180 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Število rezil Z	3
$\varnothing D_3$	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Kot rampe α_{\max}	1,89 stopinj

Dolžina rampe L za α_{maks}	12,13 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP