

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 28/2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 212808 28/2 |
| GTIN | 4045197939098 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 13,43 mm |
| Ø rezila D_c | 28 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 44 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 54 mm |
| Ø držala D_s h6 | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XDM.090416 |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 1 mm |
| Ø D_3 | 16 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Prevesna dolžina L_1 | 40 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 200 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Kot rampe α_{maks} | 2,56 stopinj |
| Serija | Power Q |
| Nastavitveni kot κ | 16 stopinj |
| Izvedba držala | Cilindrično držalo |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |