

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:
40/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 2 (10 IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.090416
Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1 mm
Ø rezila D_c	40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_2	29 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	25,43 mm
Kot rampe α_{maks}	1,35 stopinj

Vpenjalni navoj M	M16
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	68 mm
Serijska	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
10IP

674252 10IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 2,2 Nm

211750 2,2