

Garant
Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 30/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212813 30/2
GTIN	4045197939227
Razred artikla	210

Opis
Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	30 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Ø držala D_s h6	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	10,34 mm
Kot rampe α_{maks}	4,42 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	58 mm

Ø D ₃	14 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP