

## Garant

### Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 35/2mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Razred artikla	210

#### Opis

##### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

##### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

#### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Kot rampe $\alpha_{maks}$	2,99 stopinj
Ø rezila $D_c$	35 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
Prevesna dolžina $L_1$	40 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	54 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	15,34 mm
Ø $D_3$	19 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot $\kappa$	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0