

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 32/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Kot rampe α_{maks}	3,71 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	12,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Število rezil Z	2
Serija	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0