

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
80/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	144 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Ø rezila D _c	80 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	60,34 mm
Kot rampe α _{maks}	0,76 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Število rezil Z	6
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0