

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
63/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	1,06 stopinj
Ø D ₃	47 mm
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,5 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm

Ø rezila D_c	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	110 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	43,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm
z notranjim hlajenjem	da
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP