

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
50/4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	30,34 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø rezila D_c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Ø D_3	34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	84 mm

Kot rampe α_{maks}	1,51 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Število rezil Z	4
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0