

**Garant**
**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 30/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Razred artikla	210

**Opis**
**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	4,42 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Prevesna dolžina $L_1$	120 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	200 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing$ rezila $D_c$	30 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	32 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	10,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	58 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot $\kappa$	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP