

**Garant**

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:  
100/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Razred artikla	210

**Opis****Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	7
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,57 stopinj
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	80,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	184 mm
z notranjim hlajenjem	da

primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	198 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	100 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot $\kappa$	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP