

Garant

**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
66/5mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	116 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	46,34 mm
Število rezil Z	5
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516
Ø rezila D _c	66 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Kot rampe α_{maks}	0,99 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP