

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, z navojem, Ø D/število rezil Z:
35/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Razred artikla	210

Opis**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.
Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	35 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	47 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	68 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe α_{maks}	2,99 stopinj
Ø D_3	19 mm
Ø D_1 h6	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XDM.120516

Dolžina rampe L za α_{maks}	15,34 mm
Število rezil Z	2
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Serijska	Power Q
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP