

Garant

Kopirni rezkar 7° pozitivno, z izvrtino, Ø D / število rezil Z: 66/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212167 66/5
GTIN	4045197939494
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

Uporaba:

Z garnituro vijakov za obračalne ploščice art. 219800 – za vpenjanje obračalnih ploščic in varnostnih podložk.

Pazi:

Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se **ne smejo** uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
---	-----------------------

Garnitura varnostnih podložk	219955
Ø D ₃	50 mm
Ø rezila D _c	66 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1604
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	50 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®
20IP

674252 20IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 5,7 Nm

211750 5,7