

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power
Tang ozka delitev, z navojem, Ø D/število rezil Z: 16/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8 IP**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M8
Število rezil Z	2
Ø rezila D _c	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Serijska	Power Tang
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2