



Prekucni zaboј RAL 5007 z izpustno pipo, Prostornina korita: 250l



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919920 250
GTIN	4017976147017
Razred artikla	96D

Opis

Izvedba:

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Razmak žepov za viličarja B	203 mm
Ø koles	200 mm
Notranja uvozna širina	194 mm

Višina	780 mm
Dolžina	1359 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Dolžina zaboja	1200 mm
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Višina zaboja	413 mm
Prostornina korita	250 l
Masa	70 kg
Širina zaboja	652 mm
Žicovod	ne
z žepi za viličar	da
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Zaščita pred prevračanjem	da
Višina roba na strani izmeta s kolesi	780 mm
Nagibni mehanizem	ročna
Širina	713 mm
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
Nosilnost	750 kg
Mera D žepa za viličarja	72 mm
Mera C žepa za viličarja	603 mm
Število koles	4
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Material roba	TPE
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

