

**Prekucni zaboj RAL 5007 z izpustno pipo, Prostornina korita: 450l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919920 450
GTIN	4017976147024
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Oljetesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem. Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Razmak žepov za viličarja B	203 mm
Dolžina	1374 mm

Mera D žepa za viličarja	72 mm
Nosilnost	750 kg
Mera C žepa za viličarja	603 mm
Širina zaboja	669 mm
Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Višina roba na strani izmeta s kolesi	733 mm
Material roba	TPE
Žicovod	ne
Prostornina korita	450 l
Višina	1072 mm
Višina zaboja	708 mm
Širina	730 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
oljetesno zvarjena konstrukcija	da
Zaščita pred prevračanjem	da
Število koles	4
Mera A žepa za viličarja	194 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
z žepi za viličar	da
Notranja uvozna širina	194 mm
Masa	83 kg
Dolžina zaboja	1214 mm
Ø koles	200 mm
Nagibni mehanizem	ročna
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji

