

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261352 16/07
GTIN	4045197941527
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVVCR/L07
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Dolžina glave L_1	36 mm
Širina vratu L_4	12,9 mm
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D_s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200