

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12,5 mm
Širina vratu L_4	7,5 mm
Srednji premik L_3	7 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVLCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Dolžina glave L_1	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D_5	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentni izvijač skalo, za vijalne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200