

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 8/05mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261352 8/05
GTIN	4045197941558
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A08F SVVCR/L05
Velikost ploščice	5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Srednji premik L ₃	5,5 mm
Nastavitveni kot κ	72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	10,2 mm
Dolžina glave L ₁	15 mm
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Uporabna globina T	3,5 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200