

**Samodejni prekucni zaboj na kolesih z izpustno pipo, Prostornina korita: 350l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919925 350
GTIN	4017976160306
Razred artikla	96D

Opis**Izvedba:**

Robustna zvarjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine. Podvozje z integriranim žepi za viličarja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliamida.

Zavora in zapora nagibanja, členkasta veriga služi za zaviranje in za zaporo nagibanja.

Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži samodejno po sprostitvi zapaha.

Vlečna vrv za proženje nagibanja korita iz sedeža v viličarju.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Žicovod	da
Nagibni mehanizem	Žicovod
Razmak žepov za viličarja B	192 mm

Število koles	4
Mera C žepa za viličarja	592 mm
Izvedba izpustne pipe z žepi za viličar	Iztočna pipa s sitom da
Prostornina korita	350 l
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina	1070 mm
Mera A žepa za viličarja	190 mm
Mera D žepa za viličarja	90 mm
Notranja uvozna višina	90 mm
Material roba	Poliamid
Dolžina	1294 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	981 mm
Nosilnost	1000 kg
Notranja uvozna širina	190 mm
Masa	126 kg
Širina	731 mm
Ø koles	200 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Zaščita pred prevračanjem	da
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Višina brez valjev	837 mm
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji