

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261346 12/07
GTIN	4045197941466
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Širina vratu L_4	9 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Dolžina glave L_1	28 mm
Velikost ploščice	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
ISO-oznaka držala	A12K SVLCR/L07

Uporabna globina T	6 mm
Ø držala D _s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200