

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVLCR/L07
Širina vratu L ₄	7,5 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Nastavitveni kot κ	95 stopinj

Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200