

Garant**VCGT 050102, Zvrst: HB7025-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261358 HB7025-1
GTIN	4045197941312
Razred artikla	211

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,4 mm
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov	SF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,03 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 190 m/min
Zvrst	HB7025-1
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 050102

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje