

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A16M SVLCR/L07
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Dolžina glave L_1	36 mm
Širina vratu L_4	14,5 mm

Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659905 200
Vijačni nastavek za profil Torx®, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentni izvijač skalo, za vijačne nastavke D 6,3 Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659956 200