

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261339 12/07
GTIN	4045197941282
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
ISO-oznaka držala	A12L SVJCR/L07
Srednji premik $L_3$	2 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Nastavitveni kot $\kappa$	142 stopinj
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Celotna dolžina L	140 mm
Širina vratu $L_4$	7,8 mm
Dolžina glave $L_1$	18 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200