

**Samodejni prekucni zabo**j na kolesih z izpustno pipo, Prostornina korita: 600l**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919925 600
GTIN	4017976160603
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Robustna zvarjena konstrukcija iz 3 mm jeklene pločevine. Podvozje z integriranim žepi za viličarja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (1 kolo za zavijanje ima zavoro), kolesa iz poliamida.

Zavora in zapora nagibanja, členkasta veriga služi za zaviranje in za zaporo nagibanja.

**Opisno besedilo na sliki:**

**Izpustna pipa** s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

**Postopek nagibanja korita se sproži samodejno po sprostitvi zapaha.**

Vlečna vrv za proženje nagibanja korita iz sedeža v viličarju.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Mera D žepa za viličarja	90 mm
Nagibni mehanizem	Žicovod
Zaščita pred prevračanjem	da

Izvedba izpustne pipe	Iztočna pipa s sitom
Nosilnost	1500 kg
Razmak žepov za viličarja B	582 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	981 mm
Širina	1141 mm
Višina	1070 mm
Notranja uvozna širina	190 mm
Število koles	4
Dolžina	1294 mm
Mera A žepa za viličarja	190 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
z žepi za viličar	da
Mera C žepa za viličarja	982 mm
Prostornina korita	600 l
Notranja uvozna višina	90 mm
Žicovod	da
Ø koles	200 mm
Material roba	Poliamid
Masa	155 kg
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Barva	briljantno modra RAL 5007
Standard	EN 1757-3
Višina brez valjev	837 mm
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji