

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave cilindričen, z izvrtino za hladilni kanal, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 22mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301152 22
GTIN	4045197942401
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Ø trna d ₁	22 mm
Ø D ₂	48 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	19 mm
Previsna dolžina A	300 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave