

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4020, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Razred artikla	21A

Opis

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Tip	ST900
Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Radij rezila	1 mm
Debelina ploščice S	3.18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMT060310ZZSR
Zvrst	HB4020
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		