

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4020, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	1,1 mm
Tip	ST900
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	4.76 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4020
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,5 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	240 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		