

**Garant**
**XDMT120516ZDSR, HB4130, Tip: INOX**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212893 INOX
GTIN	4045197943200
Razred artikla	21A

## Opis

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ na zob	1,2 mm
Tip	INOX
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT120516ZDSR
Zvrst	HB4130
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	170 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		