


Garant**XDMT120516ZDER, HB4430, Tip: TI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212895 TI
GTIN	4045197943217
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,8 mm
Tip	Ti
Radij rezila	1,6 mm
Debelina ploščice S	5.56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT120516ZDER
Zvrst	HB4430
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,9 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		