


Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 40, Navoj M × dolžina L1: M10X125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Previsna dolžina A	144 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	10,5 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Navoj M	M10×125
Uporabna dolžina L ₁	125 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje