

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, BT 40 kratek, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302755 40 |
| GTIN | 4045197944818 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost uravnoteženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Vpenjalna matica fino centrirana ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Prevlečena precizna vpenjalna matica zagotavlja optimalne lastnosti glede odpornosti proti obrabi oziroma prenosa vrtilnega momenta.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po **DIN 6499, oblika A in B.**

Obseg dobave:

Vklj. z ER-vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 – 309745 oz. art. 613300.

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Napotek:

Primerna vpenjalna matica art. 309580 oz. 309610.

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji \varnothing D: 63 mm

Nadomestna ER-vpenjalna matica: 40

ER-vpenjalni ključ: 40

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------------|
| Zunanji Ø D | 63 mm |
| Previsna dolžina A | 80 mm |
| ER-vpenjalni ključ | 40 |
| Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 |
| Vpenjalna širina | 3 - 26 mm |
| za ER-vpenjalne stročnice | 40 |
| Trn za rezkarje | BT 40 kratek |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | ADB |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40 | 309680 40 |
|--|-----------|