

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 30 kratek, Ø trna d1: 16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303010 16
GTIN	4045197944863
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.

Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoveženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$. Oblika ADB. S 4 izvrtinami za hladilne kanale.

- **Cilindrična oblika.**
- **Z izvrtino Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16
Primeren specialni ključ art. 309840	16
Zunanji Ø D	38 mm

Previsna dolžina A	35 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave