

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Velikost ploščice	12 mm
Višina vpenjanja $L_2$	24 mm
Prevesna dolžina $L_1$	75 mm
ISO-oznaka držala	A25R SSKCR/L12
Srednji premik $L_3$	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 25
Celotna dolžina L	200 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500