

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260724 20/09  |
| GTIN                  | 4045197945112 |
| Razred artikla        | 21T           |

## Tehnični opis

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>                       | 19 mm                        |
| Nastavitveni kot κ                                    | 75 stopinj                   |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>                       | 60 mm                        |
| primerna obračalna rezalna ploščica                   | SC.. 09T3..                  |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice               | 269028 8                     |
| Velikost ploščice                                     | 9 mm                         |
| Celotna dolžina L                                     | 180 mm                       |
| ISO-oznaka držala                                     | A20Q SSKCR/L09               |
| Srednji premik L <sub>3</sub>                         | 13 mm                        |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>              | 25 mm                        |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 20 mm                        |
| Standard  | DIN 8024                     |
| Vrsta uporabe   | desni                        |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D<br>da                    |
| Uporaba   | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka   | Nož za notranje struženje    |

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtlilni moment 500 cNm

659957 500