

**Garant****Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 16/11 mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Razred artikla	21U

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJBR/L 1616X11

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1103..

Funkcijska širina  $L_4$ : 20 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 34 mm

Celotna dolžina L: 81 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269023 1

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 1
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 1616X11
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1103..
Velikost ploščice	11 mm

Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	34 mm
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	81 mm
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8