

Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levi, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

S hlajenjem prostih ploskev.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: SVJBR/L 2525X16

primerna obračalna rezalna ploščica: VB.. 1604..

Funkcijska širina L_4 : 32 mm

Dolžina glave L_1 : 40 mm

Celotna dolžina L: 111,5 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 269028 28

Tehnični opis

Vijak za podložno ploščico	269013 1
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
ISO-oznaka držala	SVJBR/L 2525X16

Celotna dolžina L	111,5 mm
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269023 3
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259033 5
Serija	Eco
Vrsta uporabe	levi
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15