


**Garant****Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: VDI40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320617 VDI40
GTIN	4045197947932
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.**
- **V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.**
- **Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.**

**Opis:**

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

**Uporaba:**

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

**Dodatni pribor:**

Zamenljive konice art. 320625.

**Napotek:**

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>1</sub>	12 mm
-------------------------	-------

ustreza barvni kodi	K12
Ø d	40 mm
za maso obdelovanca	300 kg
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm
Celotna dolžina L	123 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min <sup>-1</sup>
Ø ohišja D	44 mm
Odstopanje krožnega teka	0,01 mm
Hod vzmeti	3 mm
Trn za rezkarje	VDI 40
Vrsta izdelka	Centrirna konica